

Garant GRIDLINE

Závěsná skříň na stěnu s křídlovými dveřmi s průzorem, Šířka v G: 40**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	943903 40
GTIN	4062406136178
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Uchycení polic je možné v rastru 25 mm. Zadní stěna s děrováním \square 9×9 mm v rastru 37 mm pro upevnění háků a držáků Easyfix. S 2složkovou rukojetí Haptoprene®, zamykání cylindrickým zámekem. Na přání k dodání také s uzavřenou zadní stěnou. Na horní straně skříňe kabelová průchodka.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a upevňovacího materiálu.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Různé stěny mohou vyžadovat různý upevňovací materiál. To by se mělo před použitím vyjasnit s klientem. Jednotlivé police pod č. 943914.

Technický popis

Počet polic	1
Hmotnost	31 kg
Užitná šířka	950 mm

Výška	600 mm
ComfortClose	ne
Užitná výška	445 mm
Užitná hloubka	325 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka	1000 mm
Hloubka	400 mm
Hloubka v G	16
Šířka v G	40
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	65 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní	250 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Závěsná skříň na stěnu

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Přídavná police pro závěsné skříňky Pro šířku skříní / oddílů v G 40	943914 40