

Garant GRIDLINE

**Závěsná skříň na stěnu s křídlovými dveřmi s průzorem, Šířka v G: 30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	943903 30
GTIN	4062406136161
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Uchycení polic je možné v rastru 25 mm. Zadní stěna s děrováním  $\square$  9×9 mm v rastru 37 mm pro upevnění háků a držáků Easyfix. S 2složkovou rukojetí Haptoprene®, zamykání cylindrickým zámekem. Na přání k dodání také s uzavřenou zadní stěnou. Na horní straně skříňe kabelová průchodka.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic a upevňovacího materiálu.

**Lakování:**

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Různé stěny mohou vyžadovat různý upevňovací materiál. To by se mělo před použitím vyjasnit s klientem. Jednotlivé police pod č. 943914.

**Technický popis**

Hloubka	400 mm
Užitná výška	445 mm
Užitná šířka	700 mm

ComfortClose	ne
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Výška	600 mm
Šířka	750 mm
Užitná hloubka	325 mm
Hmotnost	25 kg
Počet polic	1
Hloubka v G	16
Šířka v G	30
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	65 kg
Nosnost pláště skříňe vnitřní	250 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Závěsná skříň na stěnu

## Příslušenství

Přídavná police pro závěsné skříňky Pro šířku skříní / oddílů v G 30	943914 30
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Sada držáků polic pro skříňe GridLine20dílná Typ F	940559 F