


Garant**Regálová skříň s křídlovými dvířky s průzorem, Výška: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	944005 2000
GTIN	4062406136437
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Uchycení polic je možné v rastru 25 mm.

Osazená regálová skříň v 30×11G.

Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou posuvnou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Osazení:

Počet skladových boxů: 30 × č. 963321 vel. SB6; 30 × č. 963321 vel. SB5; 20 × č. 963321 vel. SB4

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a skladovacích boxů.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

· **Jednotlivé skladové boxy viz č. 963321.**

· **Jednotlivé police viz č. 944061, 944065.**

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	80 kg
Hmotnost	82 kg
Polohování rukojeti	uprostřed
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Výška	2000 mm
Šířka	750 mm
Hloubka	275 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet polic	9
Užitná výška	1845 mm
Šířka v G	30
Hloubka v G	11
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	500 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Regálová skříň

Příslušenství

Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Police do regálových skříní, hloubka 11 G pro šířku skříně v G 30	944061 30
Stupňovitá police pro regálové skříně s policemi, hloubka 11G pro šířku skříně v G 30	944065 30

