

Garant**Regálová skříň bez dvířek, Výška: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	944009 2000
GTIN	4062406136444
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Uchycení polic je možné v rastru 25 mm.

Osazená regálová skříň v 30×11G.

Osazení:

Počet skladových boxů: 30 × č. 963321 vel. SB6; 30 × č. 963321 vel. SB5; 20 × č. 963321 vel. SB4

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a skladovacích boxů.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

· **Jednotlivé skladové boxy viz č. 963321.**

· **Jednotlivé police viz č. 944061, 944065.**

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hmotnost	82 kg
Užitná výška	1845 mm

Počet polic	9
Šířka	750 mm
Hloubka	275 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ne
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	80 kg
Výška	2000 mm
Čelní strana skříně	otevřené
Šířka v G	30
Hloubka v G	11
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	500 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Regálová skříň

Příslušenství

Police do regálových skříní, hloubka 11 G pro šířku skříně v G 30	944061 30
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Stupňovitá police pro regálové skříně s policemi, hloubka 11G pro šířku skříně v G 30	944065 30