



## Akumulátorový rázový utahovák, Typ: M18ONEFF-1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	074010 M18ONEFF-1
GTIN	4058546029050
Třída artiklu	03L

### Popis

#### Provedení:

Robustní, **výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™ s bezkartáčkovým motorem EC POWERSTATE™**, s dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností. Stabilní **kovová skříň převodovky** s ergonomickou **rukojetí uprostřed s měkkým povlakem**. Ukazatel stavu nabití akumulátoru, LED osvětlení pracovního prostoru. S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček. **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečné řízení výkonu:

- **S komunikací systému hnací agregát – akumulátor.**
- **S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.**

DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi 4 řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu. Celosvětově první **1 palcový 18V akumulátorový rázový utahovák FUEL™** dodávaný až do 2 033 Nm utahovacího momentu při kompaktním odměření a k tomu nepotřebuje ani kabel ani stlačený vzduch. Integrovaná kontrola počtu nárazů zvyšuje reprodukovatelné výsledky zvoleného nastavení utahovacího momentu. S novým akumulátorem **High-Output™ 8,0 Ah**.

- **ONE KEY™ App pro individualizaci nastavení nástrojů.**
- **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security umožňuje mimo jiné zobrazit poslední pozici přístroje.**

#### Provedení reklamní text:

Robustní, **výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™** s **bezkartáčovým EC motorem POWERSTATE™**, dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností.

**Výhoda:**

DRIVE CONTROL™.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion, nabíječky, HD boxu a klipu na opasek.

**Upozornění:**

Vhodné náhradní akumulátory a příslušenství najdete pod č. 073808.

## Technický popis

Maximální utahovací moment 1. stupně	530 Nm
Rozměry upínače nástrojů	1 palec
Počet rázů 4. stupně	0 - 2500 min <sup>-1</sup>
Napětí akumulátorů	18 V
Označení výrobce	M18ONEFHIWF1-802X
Počet rázů 3. stupně	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Počet rázů 2. stupně	0 - 1650 min <sup>-1</sup>
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ HB 18 V
Připojení aplikace	OneKey
Maximální utahovací moment 4. stupně	2033 Nm
Počet rázů 1. stupně	0 - 1350 min <sup>-1</sup>
Typické použití	Heavy Duty
Hnací profil upínače nástrojů	Vnější 4-hran
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M42
Maximální utahovací moment 2. stupně	1020 Nm
Maximální utahovací moment 3. stupně	1800 Nm
Hmotnost	5,9 kg
Kapacita akumulátoru	8 Ah
Obal	systemový kufřík (HD=Heavy Duty)

Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Rázový utahovák

### Příslušenství

Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátoru MHB8	073810 MHB8
Základní sada akumulátorůHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8