

Garant**Hrubovací brusný kotouč X-LOCK univerzální, Ø kotouče x šířka kotouče:
125X7mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	560011 125X7
GTIN	4062406151492
Třída artiklu	51M

Popis

Provedení:

Rychlejší výměna kotoučů bez použití nástrojů systémem X-LOCK.
Pro **univerzální použití** u **INOX, oceli** a litiny.

Specifikace:

A30R-BF.

Upozornění:

Hrubovací kotouče X-LOCK jsou sestupně kompatibilní a lze je používat i u konvenčních úhlových brusek.

Technický popis

Ø kotouče	125 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Šířka kotouče	7 mm
Řada	systém X-LOCK

Brusivo	Normální korund
Zkratka brusiva	A
Specifikace	A30R-BF
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Optimalizováno pro materiál	INOX
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brusny kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Uni	omezené použití		
suché	vhodný		