



Akumulátorové vrtací kladivo, Typ: M18FHM



Údaje o objednávce

Artikové číslo	075530 M18FHM
GTIN	4058546228392
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

- **Robustní vrtací kladivo s pneumatickým rázovým mechanismem.**
- **Vysoce pevná kovová skříň převodovky.**
- **Pravotočivý / levotočivý chod, vypnutí příklepu a elektronika regulace otáček.**

Akumulátorové kombi kladivo M18 FUEL™ SDS-MAX s bezkartáčovým motorem POWERSTATE™. Elektronika REDLINK PLUS™ s novým akumulátorem High-Output t™ 12,0 Ah.

Integrovaná **technologie ONE-KEY™** a spínač s aretací pro nepřetržitý provoz. Dlouhá antivibrační zpětná rukojeť minimalizuje vibrace.

Výhoda:

Technologie ONE-KEY™.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky, 1 × 18 V / 12 Ah High-Output akumulátoru, kufru.

Upozornění:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073808 a č. 073840.

Technický popis

Označení výrobce	M18FHM-121C
------------------	-------------

Maximální počet rázů	2900 min ⁻¹
Tvar upínače nástrojů Bosch	SDS Max
Napětí akumulátorů	18 V
Kapacita akumulátoru	12 Ah
Rázová energie	11 J
Stopka	SDS Max
Rozsah otáček	0 - 380 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	9,4 m/s ²
Obal	přepravní kufřík
Hmotnost	10,2 kg
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ HB 18 V
Maximální Ø vrtání do betonu	45 mm
Připojení aplikace	OneKey
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	1
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	Beton
Vhodné pro materiál	Kámen
Vhodné pro materiál	Zdivo
Druh produktu	Vrtací kladivo

Příslušenství

Tvrdokovový víceúčelový vrtákdlouhý s upínáním SDS-plus Ø vrtáku 12 mm	787060 12
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátoru MB18	073816 MB18
Základní sada akumulátorůHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8

Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátoru MB18	073827 MB18
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátoru MHB8	073810 MHB8
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Sada tvrdokovových víceúčelových vrtákůdlouhé Ø vrtáku 6-12 mm	787055 6-12
Základní sada akumulátorůHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Základní sada akumulátorůHigh Output™ Typ akumulátoru M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Základní sada akumulátorůHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Sada TK víceúčelových bitových vrtáků, 1/4 palce (E 6,3) Ø vrtáku 4-10 mm	787057 4-10
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátoru MHB3	073808 MHB3
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátoru MHB55	073809 MHB55
Tvrdokovový víceúčelový vrtákdlouhý s upínáním SDS-plus Ø vrtáku 8 mm	787060 8
Základní sada akumulátorů Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Tvrdokovový víceúčelový vrtákdlouhý s upínáním SDS-plus Ø vrtáku 10 mm	787060 10
Sada tvrdokovových víceúčelových vrtáků Ø vrtáku 4-10 mm	787050 4-10
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátoru MHB12	073811 MHB12