



Akumulátorová excentrická bruska s akumulátorem, Typ: M18BOS125



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077319 M18BOS125
GTIN	4058546221744
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorová excentrová bruska M18 6stupňové přednastavení rychlostí pro úběrový výkon odpovídající materiálu. Box na prach se zabudovaným filtrem. 100% systémově kompatibilní s programem výrobků Milwaukee® M18™. Brusný talíř s 8 otvory pro účinné odsávání.

Rozsah dodávky:

Včetně 2x5,0 Ah akumulátoru Li-Ion, sáčku na prach, odsávacího adaptéru, rozšiřujícího adaptéru, 2x brusný papír.

Upozornění:

Vhodný brusný kotouč 8násobně děrovaný zboží č. 567745 a ABRANET zboží č. 567802.

Technický popis

Počet kmitů	14000 - 24000 min ⁻¹
Oscilační zdvih	2,4 mm
Označení výrobce	M18BOS125-502B
Ø brusného talíře	125 mm
Hmotnost	1,6 kg
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V

Napětí akumulátorů	18 V
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů	2
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Typ akumulátoru	Li-Ion
Obal	Přepravní kufřík
Druh produktu	Excentrická bruska

Příslušenství

Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátoru MB18	073827 MB18
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátoru MHB8	073810 MHB8
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátoru MHB55	073809 MHB55
Základní sada akumulátorů Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátoru MHB3	073808 MHB3
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátoru MB18	073816 MB18
Základní sada akumulátorůHigh Output™ Typ akumulátoru M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Základní sada akumulátorůHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátoru MHB12	073811 MHB12
Základní sada akumulátorůHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Základní sada akumulátorůHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)Děrování 8-násobné Zrnitost 120	567745 120
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)Děrování 8-násobné Zrnitost 180	567745 180
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)Děrování 8-násobné Zrnitost 240	567745 240
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)Děrování 8-násobné Zrnitost 320	567745 320

Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)Děrování 8-násobné Zrnitost 40	567745 40
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)Děrování 8-násobné Zrnitost 400	567745 400
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)Děrování 8-násobné Zrnitost 60	567745 60
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)Děrování 8-násobné Zrnitost 600	567745 600
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)Děrování 8-násobné Zrnitost 80	567745 80
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)Děrování 8-násobné Zrnitost 800	567745 800