



## TK vrták válcová stopka DIN 6535 HA, AlTiN-Si, Ø DC m7 (mm resp. palce): 14,5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	122771 14,5
GTIN	4062406148331
Třída artiklu	12F

### Popis

#### Provedení:

Nástroj je speciálně upraven pro obrábění otvorů bez vnitřního chlazení. **Konkávní hlavní břity** a **speciální profil drážek** zajišťují dobrý odvod třísek. Robustní geometrie břitů se **speciálním výbrusem špičky** a výbrusem 4 ploch zajišťuje bezpečné procesní vrtání. Rozsáhlé možnosti použití v ocelových materiálech díky kombinaci houževnatého tvrdokovu s ultrajemným zrnem a povlaku mimořádně **odolného proti opotřebení** a **vůči horku**.

#### Upozornění:

Délka drážky pro třísky  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA. <br>Tvar **HB**: Objednávejte pod č.

**122772**. <br>Tvar **HE**: Objednávejte pod č. **122773**.

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 6537

Tolerance jmenovitý Ø: m7

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání  $L_2$ : 61,3 mm

Tolerance jmenovitý Ø: m7

Celková délka L: 133 mm

Ø stopky  $D_s$ : 16 mm

Posuv  $f$  v oceli < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,26 mm/ot,

### Technický popis

Jmenovitý Ø $D_c$	14,5 mm
Celková délka L	133 mm

Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$	61,3 mm
Ø stopky $D_s$	16 mm
Norma	DIN 6537
Počet břitů Z	2
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,26 mm/ot,
Délka drážky pro třísky $L_c$	83 mm
Tolerance jmenovitý Ø	m7
Povlak	AlTiN-Si
Řezný materiál	TK
Provedení	6×D
Vrcholový úhel	140 stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Spirálový vrták

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	200 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	160 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	60 m/min	P
GG	vhodný	90 m/min	K
GGG	omezené použití	60 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

suché

omezené použití