

HOLEX**TK vrták válcová stopka DIN 6535 HA, AlTiN-Si, Ø DC m7 (mm resp. palce): 1/8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	122771 1/8
GTIN	4062406147303
Třída artiklu	12F

Popis**Provedení:**

Nástroj je speciálně upraven pro obrábění otvorů bez vnitřního chlazení. **Konkávní hlavní břity** a **speciální profil drážek** zajišťují dobrý odvod třísek. Robustní geometrie břitů se **speciálním výbrusem špičky** a výbrusem 4 ploch zajišťuje bezpečné procesní vrtání. Rozsáhlé možnosti použití v ocelových materiálech díky kombinaci houževnatého tvrdokovu s ultrajemným zrnem a povlaku mimořádně **odolného proti opotřebení a vůči horku**.

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar **HB**: Objednávejte pod č. **122772**.

Tvar **HE**: Objednávejte pod č. **122773**.

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 6537

Tolerance jmenovitý Ø: m7

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 23,2 mm

Tolerance jmenovitý Ø: m7

Celková délka L: 66 mm

Ø stopky D_s : 6 mm

Posuv f v oceli < 900 N/mm²: 0,16 mm/ot,

Technický popis

Tolerance jmenovitý Ø	m7
Počet břitů Z	2
Doporučená maximální hloubka vrtání L_2	23,2 mm

Délka drážky pro třísky L_c	28 mm
Ø stopky D_s	6 mm
Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/ot,
Norma	DIN 6537
Jmenovitý Ø v palcích odpovídá	3,18 mm
Celková délka L	66 mm
Povlak	AlTiN-Si
Řezný materiál	TK
Provedení	6xD
Vrcholový úhel	140 stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	200 m/min	N
Al $> 10\%$ Si	omezené použití	160 m/min	N
Ocel $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	110 m/min	P
Ocel $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	90 m/min	P
Ocel $< 900 \text{ N/mm}$	vhodný	80 m/min	P
Ocel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	vhodný	70 m/min	P
Ocel $< 1400 \text{ N/mm}$	omezené použití	60 m/min	P
GG	vhodný	90 m/min	K
GGG	omezené použití	60 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

