

JEPSON POWER

Ruční kotoučová pila na kov, Typ: 8230**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078234 8230
GTIN	4260052466834
Třída artiklu	07E

Popis**Provedení:**

Výkonné kotoučové pily na kov pro řezání bez otřepů a bezpečné řezání profilů a trubek z oceli, NŽ kovů, plechů, kovových desek a sendvičových panelů **bez jiskření**.

- **Bez nutnosti používat chladicí a mazací prostředky.**
- **Není nutné dodatečné obrábění.**
- **Řez během několika sekund.**

Ruční kotoučová pila na kov.

- **Přesné vedení pilového listu, minimální tvorba otřepů.**
- **Robustní dorazová deska.**

Kovová ruční kotoučová pila.

- **Mobilní – solidní a lehká – jen 7,1 kg.**
- **Ideální pro řezání plechů, sendvičových panelů, ušlechtilé oceli, kovových desek, trubek a profilů z oceli, neželezných materiálů a kompozitních materiálů, až do tloušťky 10 mm.**

Rozsah dodávky:

Včetně 1 x pilového listu 48Z č. 078239 vel. 48 a přepravního kufru.

Upozornění:

Vodící lišta pro 078234 k dodání na poptávku:

vodící lišta 1 400 mm pro vel. 8320

Vodící lišta 600-1 200 mm pro vel. 8230.

Kotoučová pila na kov DRY MITER Cutter 9410ND pro filigránské řezání v měkkém a choulostivém materiálu je k dodání na poptávku.

Technický popis

Ø pilového listu	230 mm
Maximální hloubka řezu 90°	84 mm
Maximální hloubka řezu 45°	56 mm
Maximální počet otáček	2600 min ⁻¹
Frekvence sítě	50 Hz
Označení výrobce	8230
Hmotnost	7,1 kg
Příkon	1700 W
Síťové napětí	230 V
Zdroj energie	Síťový provoz
Obal	Transport case
Druh produktu	Pila

Příslušenství

TK list kotoučové pily Drytec® Ø 230×25,4 mm Počet zubů 48	078239 48
Montážní stojan pro č. 078231 Typ 600526	078238 600526
TK list kotoučové pily Drytec® Ø 230×25,4 mm Počet zubů 84	078239 84
TK list kotoučové pily Drytec® Ø 230×25,4 mm Počet zubů 60	078239 60