



Akumulátorová úhlová bruska 18 V, Typ: M18FLAG



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077135 M18FLAG
GTIN	4058546220600
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorová dvouruční úhlová bruska Ø 230 mm. Provedení se samočinným vypínáním a ochrannou opětovného rozjezdu.

Nejmodernější generace motoru POWERSTATE™ bez kartáčků. (poháněn pouze jednou sadou akumulátorů 18 V / 12 Ah High Output™)

Rozsah dodávky:

Včetně Li-Ion akumulátoru 1× 18 V / 12 Ah **High Output™**, nabíječky M12-18 FC, ochranného krytu, boční rukojeti AVS, rychloupínací matice Fixtec, 2 × vyměnitelných ochranných mřížek proti prachu, přepravního kufru.

Technický popis

Maximální hloubka řezu	65 mm
Kapacita akumulátoru	12 Ah
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ HB 18 V
Maximální počet otáček	6600 min ⁻¹
Označení výrobce	M18FLAG230XPDB-121C

Napětí akumulátorů	18 V
Hmotnost	5,2 kg
Maximální vibrace dle EN	8,7 m/s ²
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Maximální Ø kotouče	230 mm
Zvláštní znaky	FIXTEC
Zvláštní znaky	Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	1
Obal	Přepravní kufřík
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Úhlová bruska

Příslušenství

Li-Ion akumulátor High Output™ Typ akumulátoru MHB55	073809 MHB55
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátoru MB18	073816 MB18
Li-Ion akumulátor High Output™ Typ akumulátoru MHB12	073811 MHB12
Základní sada akumulátorů High Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Li-Ion akumulátor High Output™ Typ akumulátoru MHB3	073808 MHB3
Základní sada akumulátorů High Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-Ion akumulátor High Output™ Typ akumulátoru MHB8	073810 MHB8
Základní sada akumulátorů Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátoru MB18	073827 MB18
Základní sada akumulátorů High Output™ Typ akumulátoru M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Základní sada akumulátorů High Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8