



## Úhlová bruska GWX, Typ: 14-125



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077050 14-125
GTIN	3165140962322
Třída artiklu	03C

### Popis

#### Provedení:

- **Jednoduše a rychle:** Jednoduchá výměna příslušenství úhlové brusky bez ztratitelných dílů a dodatečného nářadí.
- **Již není potřeba žádný další klíč.**
- **Obsáhlé:** Velký výběr úhlových brusek a příslušenství s plnou zpětnou kompatibilitou.
- **Maximální pohodlí** díky rychlé výměně příslušenství zcela bez použití nářadí.
- **Spolehlivé:** Příslušenství dané směrem otáčení již není možné díky inovativnímu systému X-LOCK namontovat chybně. Maximální ochrana uživatele díky akustickému signálu při správné montáži.
- **Čistá práce bez nevíтанých škrábanců!** Méně viditelné a menší stopy broušení u úhlových brusek X-LOCK.

Úhlová bruska 125 mm s motorem 1 400 W. **Systém X-Lock.**

#### Rozsah dodávky:

Včetně přídatné rukojeti, ochranného krytu kartonu.

### Technický popis

Zvláštní znaky	Pozvolný rozběh
Příkon	1400 W
Maximální Ø kotouče	125 mm
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Označení výrobce	GWX 14-125

Hmotnost	2,3 kg
Rozsah otáček	11000 min <sup>-1</sup>
Obal	Karton
Zdroj energie	Síťový provoz
Řada	system X-LOCK
Druh produktu	Úhlová bruska