



Úhlová bruska GWX, Typ: 19-125S



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077050 19-125S
GTIN	3165140962490
Třída artiklu	03C

Popis

Provedení:

- **Jednoduše a rychle:** Jednoduchá výměna příslušenství úhlové brusky bez ztratitelných dílů a dodatečného nářadí.
- **Již není potřeba žádný další klíč.**
- **Obsáhlé:** Velký výběr úhlových brusek a příslušenství s plnou zpětnou kompatibilitou.
- **Maximální pohodlí** díky rychlé výměně příslušenství zcela bez použití nářadí.
- **Spolehlivé:** Příslušenství dané směrem otáčení již není možné díky inovativnímu systému X-LOCK namontovat chybně. Maximální ochrana uživatele díky akustickému signálu při správné montáži.
- **Čistá práce bez nevídaných škrábanců!** Méně viditelné a menší stopy broušení u úhlových brusek X-LOCK.

Úhlová bruska 125 mm s motorem 1 900 W. **Systém X-Lock.**

Rozsah dodávky:

Včetně přídatné rukojeti Vibration-Control, ochranného krytu a kartonu.

Technický popis

Maximální Ø kotouče	125 mm
Označení výrobce	GWX 19-125 S
Příkon	1900 W
Hmotnost	2,5 kg
Rozsah otáček	2800 - 11500 min ⁻¹

Blokování opakovaného rozběhu	ano
Zvláštní znaky	Variabilní otáčky; Kickback Control
Obal	Karton
Zdroj energie	Síťový provoz
Řada	system X-LOCK
Druh produktu	Úhlová bruska