



Jádrová vrtačka, Typ: MAB455



Údaje o objednávce

Artikové číslo	076535 MAB455
GTIN	4250187506369
Třída artiklu	07E

Popis

Provedení:

- Integrovaný systém vnitřního mazání, magnetický indikátor k monitorování přídržné síly magnetu.
- Integrované nádržky na řezný olej, kompletní vedení kabelů v plášti.
- Převodovka v olejové lázni.

Robustní magnetická vrtačka na korunkové vrtáky pro všechny druhy materiálů. S upínačem nástrojů MK2, **vrtací systém pro rychlou výměnu Keyless. Včetně jádrového vrtáku Ø 14 / 18 / 22 mm**, hloubka řezu 30 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně kufru, upínače jádrového vrtáku, kolíku vyhadzovače pro jádrový vrták, bezpečnostního řetězu, **magnetického háčku na odstraňování špon**, systému mazání a obslužného náradí.

Upozornění:

- **Jádrový vrták najdete pod č. 118780 až 118825.**
- **Vrtačky na korunkové vrtáky s automatickým posuvem, vakuovou upínací deskou a upínacími zařízeními na trubky na vyžádání.**
- **Tlakové vrtačky na korunkové vrtáky se standardem ATEX na vyžádání.**

Technický popis

Šířka	175 mm
Pracovní zdvih	160 mm
Rozměry upínače nástrojů	19 mm Weldon
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	18 mm
Maximální Ø korunkového vrtáku do oceli	40 mm
Rozsah otáček 2. stupně	450 min ⁻¹
Příkon	1150 W
Hmotnost	13 kg
Šířka magnetické nohy	168 mm
Výška	440 mm
Rozsah otáček 1. stupně	250 min ⁻¹
Délka magnetické nohy	84 mm
Délka	295 mm
Označení výrobce	MAB455
Tvar upínače nástrojů Bosch	MK2
Zdroj energie	Síťový provoz
Obal	přepravní kufřík
Druh produktu	Jádrová vrtačka

Příslušenství

Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Sada korunkových vrtáků HSS	118825

Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18