



Jádrová vrtačka, Typ: MAB825



Údaje o objednávce

Artikové číslo	076535 MAB825
GTIN	4250187507571
Třída artiklu	07E

Popis

Provedení:

- Integrovaný systém vnitřního mazání, magnetický indikátor k monitorování přídržné síly magnetu.
- Integrované nádržky na řezný olej, kompletní vedení kabelů v plášti.
- Převodovka v olejové lázni.

Nabitý silou pro těžké nasazení. jádrový vrták až do Ø 100 mm. **Řezání závitů maximálně do M30** díky

adaptérům, které jsou součástí dodávky. Upínač nástrojů MK3 s **vrtacím systémem pro rychlou výměnu Keyless**. Tepelná ochrana a kluzná spojka chrání stroj i nástroj. Motor se 4 převodovými stupni, regulační elektronika se spínáním celých vln a vypnutí utahovacího momentu umožňují optimálně nastavit počet otáček, aniž by poklesl výkon. **Včetně jádrového vrtáku** Ø 17,5 / 21 / 24 mm, hloubka řezu 55 mm; **adaptér na závitové vrtání** M20 / M24 / M27.

Rozsah dodávky:

Včetně kufru, upínače jádrového vrtáku, kolíku vyhadzovače pro jádrový vrták, bezpečnostního řetězu, **magnetického háčku na odstraňování špon**, systému mazání a obslužného náradí.

Upozornění:

- **Jádrový vrták najdete pod č. 118780 až 118825.**
- **Vrtačky na korunkové vrtáky s automatickým posuvem, vakuovou upínací deskou a upínacími zařízeními na trubky na vyžádání.**

· Tlakové vrtačky na korunkové vrtáky se standardem ATEX na vyžádání.

Technický popis

Tvar upínače nástrojů Bosch	MK3
Označení výrobce	MAB825
Rozsah otáček 2. stupně	65 - 175 min ⁻¹
Šířka	240 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	31,75 mm
Rozsah otáček 1. stupně	40 - 110 min ⁻¹
Maximální Ø vystružování	31,75 mm
Rozměry upínače nástrojů	19 mm, 32 mm Weldon
Délka	370 mm
Maximální Ø korunkového vrtáku do oceli	100 mm
Hmotnost	25 kg
Pracovní zdvih	255 mm
Maximální Ø řezání závitů do oceli	M30 mm
Rozsah otáček 3. stupně	140 - 360 min ⁻¹
Šířka magnetické nohy	220 mm
Maximální Ø zahlubování	50 mm
Příkon	1800 W
Rozsah otáček 4. stupně	220 - 600 min ⁻¹
Výška	475 mm
Délka magnetické nohy	110 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Obal	přepravní kufřík
Druh produktu	Jádrová vrtačka

Příslušenství

Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Sada korunkových vrtáků HSS	118825
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20