

**Tvrdokovový příklepový vrták SDS-max, Ø×celková délka: 35X520mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	789204 35X520
GTIN	3165140565790
Třída artiklu	76K

Popis**Provedení:****Speciální geometrie tvrdokovových destiček pro delší životnost.**

TARGET TIP TECHNOLOGY – Ostřejší vyhnutý hrot: Přesnější vrtání, žádné prokluzování po povrchu, agresivnější do železobetonu a vyšší rychlost vrtání. Certifikace PGM - potvrzuje přesně vyvrtané otvory vhodné pro hmoždinky, a to jak pro chemické, tak pro mechanické kotvy. Velké odváděcí prostory pro rychlé odvádění vyvrtaného materiálu a snižování tření. Vrtací hlava se čtvercovým průřezem od Ø 16 mm.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva.

Upozornění:

Generace SDS-max-7 s uloženými břity z tvrdokovu, pájenými.

Technický popis

Délka spirály	400 mm
Celková délka	520 mm
Ø	35 mm
Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	příklepové vrtání
Stopka	SDS Max
Druh produktu	Vrták do kamene

