



## Stereomikroskop, Typ: EZ4W16



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	491750 EZ4W16
GTIN	7630003590678
Třída artiklu	49B

### Popis

#### Provedení:

Mikroskop StereoZoom pro jasné a ostré snímky s vysokým rozlišením. Velikost ovládacích knoflíků, přizpůsobená tvaru ruky a nastavitelná tuhost jejich ovládní umožňují pohodlné dlouhodobé používání. Individuální nastavení vzdálenosti očí.

Fóliová klávesnice, 3 metody osvětlení lze navolit pomocí 5 diod LED.

- **Integrovaná CMOS HD kamera 5 Mpx.**
- **Bezdrátový přenos dat prostřednictvím WLAN pomocí bezplatné aplikace Leica AirLab (systémové požadavky: Android od 4.1, iOS od 7.0). Díky aplikaci Leica AirLab lze kameru nastavit, zaznamenat fotografie a měření, okomentovat je a odeslat e-mailem. Fotografie lze také uložit do pořadačů na fotografie a začlenit do sociálních sítí.**
- **Současný přístup ke kameře pro více uživatelů.**
- **Dodatečně výstupy HDMI, USB 2.0 a Ethernet.**
- **Integrovaný slot pro paměťovou SD kartu.**

Leica EZ4W s otevřeným tubusem a vyměnitelnými okuláry. Díky okulárům 16×/15B lze dokumentovat vyobrazení až s 56násobným zvětšením.

#### Rozsah dodávky:

2× okulár 16×/15B.

#### Zvláštní příslušenství:

Okulár 10×/20B.

## Technický popis

Osvětlení	3 metody volitelné: maximální jasnost pomocí 5 diod LED, šikmé osvětlení pomocí 3 diod LED, plochý pruh světla pomocí 2 diod LED
Pracovní vzdálenost	100 mm
System LED osvětlení	Vestavěný, nasvícení a prosvícení nezávislé nebo kombinovaně nastavitelné
Regulovatelné osvětlení	ano
Zvětšení (xnásobné)	12 - 56
Rozsah zorného pole	60 stupeň
Optický systém	10° Greenough parfokální
Hmotnost	6,3 kg
Zoom	4,4:1
Ø zorné pole	4,3 - 18,8 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Stereomikroskop