

**KERN****Stereo mikroskop OZL, Typ: OZL463****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	491737 OZL463
GTIN	4045761175112
Třída artiklu	49M

**Popis****Provedení:**

Cenově výhodný binokulární stereo mikroskop pro snadné pozorování mechanických dílů, platin a povrchů. Optika Greenough pro tu nejlepší kvalitu obrazu. Optimální osvětlení díky plynule stmívacímu dopadajícímu LED světlu a prosvětlení. Vzdálenost očí lze individuálně nastavit od 55–75 mm. Tubus nakloněný 45°. Zoom objektiv pro plynulé zvětšování od 7–45×. Vyrovnání dioptrií na obou stranách nastavitelné pro ostrý obraz předcházející únavě.

**Rozsah dodávky:**

Protiprachový kryt, oční mušle.

**Technický popis**

Okulár	HWF 10×
Zoom	0,7–4,5×
Zvětšení (xnásobné)	7 - 45
Pracovní vzdálenost	105 mm
Ø zorné pole	28,6 mm

Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Stereomikroskop