

Garant**Sada očkových plochých klíčů s ráčnou, Počet nástrojů: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	952315 7
GTIN	
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952315: 1 ks

Očkový plochý klíč GARANT s ráčnou č. 614800 vel. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: po 1 ks

Technický popis

Šířka v G	6
Počet nástrojů	7
Hloubka v G	10
Šířka	150 mm
Hloubka	250 mm
Provedení	s klíčem na šrouby (očkový a otevřený klíč)
Hmotnost	0,616 kg

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	6×10
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 10 mm	614800 10
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 952315	952001 952315
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 9 mm	614800 9
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 11 mm	614800 11
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 16 mm	614800 16
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 13 mm	614800 13
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 8 mm	614800 8
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 14 mm	614800 14