


Garant GRIDLINE

**Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček, 20×16G, Výška čela zásuvek / typ: 75/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	950220 75/2
GTIN	4062406193256
Třída artiklu	9GB

**Popis****Provedení:**

Okrajové lišty, dělicí drážky a dělicí příčky z plastu. Dělicí drážky se bezpečně upevní do otvorů v zásuvce zaklipsováním. Dělicí příčky se zasunou do dělicích drážek.

Organizéry vyplní celou zásuvku 20×16G.

**Vhodné pro:**

Zásuvky 20×16G.

**Obsah:**

Sada okrajových lišt č. 951560: 1 × vel. 75

Dělicí drážky č. 951510: 4 × vel. 75

Výsuvná přepážka č. 951741: 15 × vel. 75

**Technický popis**

Vhodné pro zásuvky s výškou čela	75 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky	400 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky	500 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×16
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G	16
Výška	50 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G	20

Hmotnost	0,8 kg
Atribut názvu produktu	20×16G
Druh produktu	Dělicí příčka do zásuvky

## Příslušenství

Násuvné dělicí přepážkyŠířka 4G vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm	951741 75
Dělicí lišty s drážkamiHloubka 16G vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm	951510 75
Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sadaHloubka 16G vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm	951560 75