


Garant GRIDLINE

Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček, 20×16G, Výška čela zásuvek / typ: 125/2**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 950220 125/2 |
| GTIN | 4062406193263 |
| Třída artiklu | 9GB |

Popis**Provedení:**

Okrajové lišty, dělicí drážky a dělicí příčky z plastu. Dělicí drážky se bezpečně upevní do otvorů v zásuvce zaklipsováním. Dělicí příčky se zasunou do dělicích drážek.

Organizéry vyplní celou zásuvku 20×16G.

Vhodné pro:

Zásuvky 20×16G.

Obsah:

Sada okrajových lišt č. 951560: 1 × vel. 125

Dělicí drážky č. 951510: 4 × vel. 125

Výsuvná přepážka č. 951741: 15 × vel. 125

Technický popis

| | |
|--|--------|
| Užitná plocha zásuvek v G | 20×16 |
| Vhodné pro zásuvky s výškou čela | 125 mm |
| Vhodné pro užitnou šířku zásuvky | 500 mm |
| Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky | 400 mm |
| Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G | 20 |
| Výška | 100 mm |
| Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G | 16 |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Hmotnost | 1,518 kg |
| Atribut názvu produktu | 20×16G |
| Druh produktu | Dělicí příčka do zásuvky |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sadaHloubka 16G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm | 951560 125 |
| Násuvné dělicí přepážkyŠířka 4G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm | 951741 125 |
| Dělicí lišty s drážkamiHloubka 16G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm | 951510 125 |