

Garant GRIDLINE

Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček, 12×20G, Výška čela zásuvek / typ: 125/1**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	950270 125/1
GTIN	4062406152482
Třída artiklu	9GB

Popis**Provedení:**

Okrajové lišty, dělicí lišty s drážkami a dělicí příčky z plastu. Dělicí lišty s drážkami se spolehlivě zaklesnou do otvorů v zásuvce. Dělicí příčky se zasunou do dělicích lišt s drážkami.

Organizéry vyplní celou zásuvku 12×20G.

Vhodné pro:

Zásuvky 12×20G.

Obsah:

Sada okrajových lišt č. 951570: 1 × vel. 125

Dělicí lišty s drážkami č. 951520: 2 × vel. 125

Násuvná dělicí přepážka č. 951741: 6 × vel. 125

Technický popis

Vhodné pro užitnou šířku zásuvky	300 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G	12
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	125 mm
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky	500 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G	20
Výška	100 mm

Hmotnost	1,05 kg
Atribut názvu produktu	12x20G
Druh produktu	Dělicí příčka do zásuvky

Příslušenství

Dělicí lišty s drážkami Hloubka 20G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951520 125
Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sada Hloubka 20G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951570 125
Násuvné dělicí přepážky Šířka 4G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951741 125