

Garant GRIDLINE

**Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček, 26×20G, Výška čela zásuvek / typ: 125/1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	950370 125/1
GTIN	4062406152888
Třída artiklu	9GB

**Popis****Provedení:**

Okrajové lišty, dělicí lišty s drážkami a dělicí příčky z plastu. Dělicí lišty s drážkami se spolehlivě zaklesnou do otvorů v zásuvce. Dělicí příčky se zasunou do dělicích lišt s drážkami.

Organizéry vyplní celou zásuvku 26×20G.

**Vhodné pro:**

Zásuvky 26×20G.

**Obsah:**

Sada okrajových lišt č. 951570: 1 × vel. 125

Dělicí lišty s drážkami č. 951520: 4 × vel. 125

Násuvná dělicí přepážka 5G vel. 951751: 11 × vel. 125

Násuvná dělicí přepážka 6G vel. 951761: 2 × vel. 125

**Technický popis**

Vhodné pro zásuvky s výškou čela	125 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×20
Výška	100 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky	650 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky	500 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G	20
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G	26

Hmotnost	1,904 kg
Atribut názvu produktu	26x20G
Druh produktu	Dělicí příčka do zásuvky

## Příslušenství

Dělicí lišty s drážkami Hloubka 20G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951520 125
Násuvné dělicí přepážky Šířka 5G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951751 125
Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sada Hloubka 20G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951570 125
Násuvné dělicí přepážky Šířka 6G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951761 125