

**Sada oboustranných otevřených klíčů, Počet nástrojů: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	952535 12
GTIN	4062406152642
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952535: 1 ks

Sada oboustranných otevřených klíčů HOLEX č. 610960 vel. 12 (6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34): 1 ks

**Technický popis**

Hloubka v G	24
Šířka v G	10
Šířka	250 mm
Hloubka	600 mm
Počet nástrojů	12
Provedení	s klíčem na šrouby (očkový a otevřený klíč)
Hmotnost	2,808 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm

Míra naplnění zásuvky v G	10x24
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 12X13 mm	610950 12X13
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 952535	952001 952535
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 24X26 mm	610950 24X26
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 20X22 mm	610950 20X22
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 14X15 mm	610950 14X15
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 18X19 mm	610950 18X19
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 8X9 mm	610950 8X9
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 30X34 mm	610950 30X34
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 21X23 mm	610950 21X23
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 10X11 mm	610950 10X11
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 27X32 mm	610950 27X32
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 16X17 mm	610950 16X17
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 6X7 mm	610950 6X7
Sada oboustranných otevřených klíčů Počet klíčů 12	610960 12