


**Sada očkoplochých klíčů, Počet nástrojů: 20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	952505 20
GTIN	4062406153069
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952505: 1 ks

Očkoplochý klíč HOLEX č. 613950 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27: po 1 ks

Technický popis

Počet nástrojů	20
Hloubka	500 mm
Šířka v G	10
Hloubka v G	20
Šířka	250 mm
Provedení	s klíčem na šrouby (očkový a otevřený klíč)
Hmotnost	2,587 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm

Míra naplnění zásuvky v G	10×20
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky	100 mm
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 952505	952001 952505
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 22 mm	613950 22
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 24 mm	613950 24
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 9 mm	613950 9
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 11 mm	613950 11
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 6 mm	613950 6
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 5,5 mm	613950 5,5
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 12 mm	613950 12
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 18 mm	613950 18
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm	613950 16
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 27 mm	613950 27
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 19 mm	613950 19
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 15 mm	613950 15
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 17 mm	613950 17
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm	613950 13
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 20 mm	613950 20
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm	613950 10
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 14 mm	613950 14
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 7 mm	613950 7
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 21 mm	613950 21
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm	613950 8