


Garant GRIDLINE

Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček, 20×24G, Výška čela zásuvek / typ: 75/3**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	950470 75/3
GTIN	4062406153168
Třída artiklu	9GB

Popis**Provedení:**

Okrajové lišty, dělicí lišty s drážkami a dělicí příčky z plastu. Dělicí lišty s drážkami se spolehlivě zaklesnou do otvorů v zásuvce. Dělicí příčky se zasunou do dělicích lišt s drážkami.

Organizéry vyplní celou zásuvku 20×24G.

Vhodné pro:

Zásuvky 20×24G.

Obsah:

Sada okrajových lišt č. 951580: 1 × vel. 75

Dělicí lišty s drážkami č. 951530: 2 × vel. 75

Násuvná dělicí přepážka 5G vel. 951751: 2 × vel. 75

Násuvná dělicí přepážka 10G vel. 951801: 2 × vel. 75

Technický popis

Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky	600 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G	24
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	75 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×24
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G	20
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky	500 mm
Výška	50 mm

Hmotnost	0,492 kg
Atribut názvu produktu	20x24G
Druh produktu	Dělicí příčka do zásuvky

Příslušenství

Násuvné dělicí přepážkyŠířka 10G vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm	951801 75
Dělicí lišty s drážkamiHloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm	951530 75
Násuvné dělicí přepážkyŠířka 5G vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm	951751 75
Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sadaHloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm	951580 75