

Garant GRIDLINE

**Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček, 26×24G, Výška čela zásuvek / typ: 100/1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	950520 100/1
GTIN	4062406153366
Třída artiklu	9GB

**Popis****Provedení:**

Okrajové lišty, dělicí lišty s drážkami a dělicí příčky z plastu. Dělicí lišty s drážkami se spolehlivě zaklesnou do otvorů v zásuvce. Dělicí příčky se zasunou do dělicích lišt s drážkami.

Organizéry vyplní celou zásuvku 26×24G.

**Vhodné pro:**

Zásuvky 26×24G.

**Obsah:**

Sada okrajových lišt č. 951580: 1 × vel. 100

Dělicí lišty s drážkami č. 951530: 5 × vel. 100

Násuvná dělicí přepážka 4G vel. 951741: 20 × vel. 100

Násuvná dělicí přepážka 6G vel. 951761: 4 × vel. 100

**Technický popis**

Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G	26
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G	24
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky	600 mm
Výška	75 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky	650 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	100 mm

Hmotnost	2,146 kg
Atribut názvu produktu	26x24G
Druh produktu	Dělicí příčka do zásuvky

## Příslušenství

Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sadaHloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 100 mm	951580 100
Násuvné dělicí přepážkyŠířka 4G vhodné pro zásuvky s výškou čela 100 mm	951741 100
Násuvné dělicí přepážkyŠířka 6G vhodné pro zásuvky s výškou čela 100 mm	951761 100
Dělicí lišty s drážkamiHloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 100 mm	951530 100