



## Přímá bruska akumulátorová, Typ: GGS18V23



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077263 GGS18V23
GTIN	3165140945721
Třída artiklu	03C

### Popis

#### Provedení:

**Akumulátorová přímá bruska** s robustním a zatížitelným bezkartáčovým motorem.

- **S dlouhým krkem a výkonností přístroje s kabelem (odpovídá 1 000 W).**

**Electronic Motor Protection (EMP)** chrání motor před přetížením a zajišťuje dlouhou životnost.

- **Kompaktní konstrukce a minimální hmotnost pro pohodlnou manipulaci.**

- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP), chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.**

#### Rozsah dodávky:

**Bez akumulátoru, bez nabíječky.** Včetně kleštiny 6 mm, 2 upínací klíče SW 13 a SW 19, L-BOXX.

### Technický popis

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Elektronická předvolba otáček	ne
Maximální Ø upínacích kleštin	8 mm
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální vibrace dle EN	3,5 m/s <sup>2</sup>
Hmotnost	1,8 kg
Rozsah otáček	22000 min <sup>-1</sup>
Označení výrobce	GG18 V-23 LC

Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	0
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Obal	Systémový kufr (L-Boxx)
Druh produktu	Přímá bruska

## Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073853 B18
Akumulátorová nabíječka Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Základní sada 18 V / 6,3 Ah click & goEneRacer Označení výrobce B1863	P07341 B1863
Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073851 B18
Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073854 B18
Akumulátorová nabíječka Typ 1880CV	073866 1880CV