

HOLEX**3čelistové sklíčidlo litina cylindrické středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	312906 125
GTIN	4062406154516
Třída artiklu	32W

Popis**Provedení:**

- Ručně ovládaná sklíčidla se spirálovým kroužkem, středící upínání.
- Těleso z litiny nebo oceli.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti, přesnější než dle DIN 6386.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Sklíčidlo se upevňuje pomocí šroubů ze zadní strany. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:**DIN 702-4.****Rozsah dodávky:**

Včetně: 1 sady = 3 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 3 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní čelisti a přídatné čelisti č. 312971 – 312986.

Technický popis

Středicí hloubka C	4 mm
Vnější Ø A	125 mm
Hmotnost	5 kg
Průchod E	32 mm
Středicí Ø B	95 mm
Maximální počet otáček	4000 min ⁻¹
Výška s čelistmi H ₂	76 mm
Výška bez čelistí H ₁	56 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Litina
Barevný kód pro příslušenství	Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Doraz obrobku, základní modul Výška h 15 mm	313036 15
Sada základních čelistí 3dílná, kalené Pro typ sklíčidla 125	312976 125
Sada blokových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 125	312971 125
Doraz obrobku Výška h 15 mm	313033 15
Sada nastavbových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 125	312980 125
Sada nastavbových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 125	312981 125
Sada čelistí pro vnitřní a vnější upínání 3dílná, kalené Pro typ sklíčidla 125	312986 125