

**HOLEX****3čelistové sklíčidlo litina cylindrické středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	312906 160
GTIN	4062406154523
Třída artiklu	32W

**Popis****Provedení:**

- Ručně ovládaná sklíčidla se spirálovým kroužkem, středící upínání.
- Těleso z litiny nebo oceli.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti, přesnější než dle DIN 6386.

**Použití:**

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Sklíčidlo se upevňuje pomocí šroubů ze zadní strany. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

**Norma:****DIN 702-4.****Rozsah dodávky:**

Včetně: 1 sady = 3 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 3 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

**Zvláštní příslušenství:**

**Náhradní čelisti a přídatné čelisti** č. 312971 – 312986.

## Technický popis

Středicí Ø B	125 mm
Výška s čelistmi H <sub>2</sub>	96,5 mm
Průchod E	42 mm
Hmotnost	10 kg
Vnější Ø A	160 mm
Výška bez čelistí H <sub>1</sub>	64,5 mm
Maximální počet otáček	3600 min <sup>-1</sup>
Středicí hloubka C	4 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Litina
Barevný kód pro příslušenství	Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

## Příslušenství

Sada blokových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 160	312971 160
Sada čelistí pro vnitřní a vnější upínání 3dílná, kalené Pro typ sklíčidla 160	312986 160
Sada základních čelistí 3dílná, kalené Pro typ sklíčidla 160	312976 160
Sada nastavbových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 160	312981 160
Doraz obrobku Výška h 15 mm	313033 15
Doraz obrobku, základní modul Výška h 15 mm	313036 15