

HOLEX**3čelistové sklíčidlo litina cylindrické středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	312906 200
GTIN	4062406154530
Třída artiklu	32W

Popis**Provedení:**

- Ručně ovládaná sklíčidla se spirálovým kroužkem, středící upínání.
- Těleso z litiny nebo oceli.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti, přesnější než dle DIN 6386.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Sklíčidlo se upevňuje pomocí šroubů ze zadní strany. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:**DIN 702-4.****Rozsah dodávky:**

Včetně: 1 sady = 3 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 3 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní čelisti a přídatné čelisti č. 312971 – 312986.

Technický popis

Průchod E	55 mm
Hmotnost	17,5 kg
Maximální počet otáček	3000 min ⁻¹
Středicí Ø B	160 mm
Vnější Ø A	200 mm
Středicí hloubka C	4 mm
Výška s čelistmi H ₂	104 mm
Výška bez čelistí H ₁	75 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Litina
Barevný kód pro příslušenství	Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada základních čelistí 3dílná, kalené Pro typ sklíčidla 200	312976 200
Sada nastavbových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 200	312981 200
Doraz obrobku Výška h 15 mm	313033 15
Doraz obrobku, základní modul Výška h 15 mm	313036 15
Sada čelistí pro vnitřní a vnější upínání 3dílná, kalené Pro typ sklíčidla 200	312986 200
Sada blokových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 200	312970 200
Sada blokových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 200	312971 200