

HOLEX**3čelistové sklíčidlo ocel cylindrické středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 80mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	312911 80
GTIN	4062406154561
Třída artiklu	32W

Popis**Provedení:**

- Ručně ovládaná sklíčidla se spirálovým kroužkem, středící upínání.
- Těleso z litiny nebo oceli.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti, přesnější než dle DIN 6386.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Sklíčidlo se upevňuje pomocí šroubů ze zadní strany. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:**DIN 702-4.****Rozsah dodávky:**

Včetně: 1 sady = 3 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 3 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní čelisti a přídatné čelisti č. 312971 – 312986.

Technický popis

Vnější Ø A	80 mm
Hmotnost	1,5 kg
Výška bez čelistí H ₁	44 mm
Maximální počet otáček	7000 min ⁻¹
Středicí hloubka C	3 mm
Středicí Ø B	56 mm
Průchod E	16 mm
Výška s čelistmi H ₂	57 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Ocel
Barevný kód pro příslušenství	Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada blokových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 80	312971 80
Doraz obrobku Výška h 15 mm	313033 15
Sada čelistí pro vnitřní a vnější upínání 3dílná, kalené Pro typ sklíčidla 80	312986 80
Doraz obrobku, základní modul Výška h 15 mm	313036 15