

HOLEX**3čelistové sklíčidlo litina cylindrické středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	312906 250
GTIN	4062406154547
Třída artiklu	32W

Popis**Provedení:**

- Ručně ovládaná sklíčidla se spirálovým kroužkem, středící upínání.
- Těleso z litiny nebo oceli.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti, přesnější než dle DIN 6386.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Sklíčidlo se upevňuje pomocí šroubů ze zadní strany. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:**DIN 702-4.****Rozsah dodávky:**

Včetně: 1 sady = 3 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 3 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní čelisti a přídatné čelisti č. 312971 – 312986.

Technický popis

Středicí Ø B	200 mm
Vnější Ø A	250 mm
Středicí hloubka C	5 mm
Hmotnost	29 kg
Průchod E	76 mm
Výška s čelistmi H ₂	119 mm
Maximální počet otáček	2500 min ⁻¹
Výška bez čelistí H ₁	85 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Litina
Barevný kód pro příslušenství	Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Doraz obrobku Výška h 15 mm	313033 15
Doraz obrobku, základní modul Výška h 15 mm	313036 15
Sada blokových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 250	312971 250
Sada čelistí pro vnitřní a vnější upínání 3dílná, kalené Pro typ sklíčidla 250	312986 250
Sada nastavbových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 250	312981 250
Sada základních čelistí 3dílná, kalené Pro typ sklíčidla 250	312976 250