

HOLEX**3čelistové sklíčidlo ocel cylindrické středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A:
125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	312911 125
GTIN	4062406154585
Třída artiklu	32W

Popis**Provedení:**

- Ručně ovládaná sklíčidla se spirálovým kroužkem, středící upínání.
- Těleso z litiny nebo oceli.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti, přesnější než dle DIN 6386.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Sklíčidlo se upevňuje pomocí šroubů ze zadní strany. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:**DIN 702-4.****Rozsah dodávky:**

Včetně: 1 sady = 3 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 3 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní čelisti a přídatné čelisti č. 312971 – 312986.

Technický popis

Vnější Ø A	125 mm
Výška s čelistmi H ₂	79,5 mm
Hmotnost	5 kg
Maximální počet otáček	5500 min ⁻¹
Výška bez čelistí H ₁	59,5 mm
Středicí Ø B	95 mm
Průchod E	35,5 mm
Středicí hloubka C	4 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Ocel
Barevný kód pro příslušenství	Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada čelistí pro vnitřní a vnější upínání 3dílná, kalené Pro typ sklíčidla 125	312986 125
Doraz obrobku, základní modul Výška h 15 mm	313036 15
Doraz obrobku Výška h 15 mm	313033 15
Sada nastavbových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 125	312980 125
Sada blokových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 125	312971 125
Sada základních čelistí 3dílná, kalené Pro typ sklíčidla 125	312976 125
Sada nastavbových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 125	312981 125