

**HOLEX****3čelistové sklíčidlo ocel cylindrické středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A:  
100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	312911 100
GTIN	4062406154578
Třída artiklu	32W

**Popis****Provedení:**

- Ručně ovládaná sklíčidla se spirálovým kroužkem, středící upínání.
- Těleso z litiny nebo oceli.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti, přesnější než dle DIN 6386.

**Použití:**

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Sklíčidlo se upevňuje pomocí šroubů ze zadní strany. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

**Norma:****DIN 702-4.****Rozsah dodávky:**

Včetně: 1 sady = 3 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 3 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

**Zvláštní příslušenství:**

**Náhradní čelisti a přídatné čelisti** č. 312971 – 312986.

## Technický popis

Výška s čelistmi H <sub>2</sub>	67 mm
Průchod E	20 mm
Výška bez čelistí H <sub>1</sub>	50 mm
Maximální počet otáček	6300 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	2,8 kg
Vnější Ø A	100 mm
Středicí hloubka C	3 mm
Středicí Ø B	70 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Ocel
Barevný kód pro příslušenství	Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

## Příslušenství

Doraz obrobku Výška h 15 mm	313033 15
Sada čelistí pro vnitřní a vnější upínání 3dílná, kalené Pro typ sklíčidla 100	312986 100
Sada blokových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 100	312971 100
Doraz obrobku, základní modul Výška h 15 mm	313036 15