

HOLEX**3čelistové sklíčidlo litina cylindrické středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 315mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	312906 315
GTIN	4062406154554
Třída artiklu	32W

Popis**Provedení:**

- Ručně ovládaná sklíčidla se spirálovým kroužkem, středící upínání.
- Těleso z litiny nebo oceli.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti, přesnější než dle DIN 6386.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Sklíčidlo se upevňuje pomocí šroubů ze zadní strany. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:**DIN 702-4.****Rozsah dodávky:**

Včetně: 1 sady = 3 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 3 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní čelisti a přídatné čelisti č. 312971 – 312986.

Technický popis

Výška s čelistmi H ₂	137 mm
Maximální počet otáček	2000 min ⁻¹
Středicí Ø B	260 mm
Hmotnost	50 kg
Středicí hloubka C	5 mm
Průchod E	103 mm
Výška bez čelistí H ₁	94 mm
Vnější Ø A	315 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Litina
Barevný kód pro příslušenství	Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Doraz obrobku Výška h 15 mm	313033 15
Sada blokových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 315	312971 315
Sada čelistí pro vnitřní a vnější upínání 3dílná, kalené Pro typ sklíčidla 315	312986 315
Doraz obrobku, základní modul Výška h 15 mm	313036 15
Sada základních čelistí 3dílná, kalené Pro typ sklíčidla 315	312976 315
Sada nastavbových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 315	312981 315