

HOLEX**3čelistové sklíčidlo ocel cylindrické středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	312911 250
GTIN	4062406154622
Třída artiklu	32W

Popis**Provedení:**

- Ručně ovládaná sklíčidla se spirálovým kroužkem, středící upínání.
- Těleso z litiny nebo oceli.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti, přesnější než dle DIN 6386.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Sklíčidlo se upevňuje pomocí šroubů ze zadní strany. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:**DIN 702-4.****Rozsah dodávky:**

Včetně: 1 sady = 3 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 3 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní čelisti a přídatné čelisti č. 312971 – 312986.

Technický popis

Průchod E	76 mm
Výška s čelistmi H ₂	123 mm
Vnější Ø A	250 mm
Hmotnost	29 kg
Maximální počet otáček	3500 min ⁻¹
Středicí Ø B	200 mm
Výška bez čelistí H ₁	89 mm
Středicí hloubka C	5 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Ocel
Barevný kód pro příslušenství	Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada základních čelistí 3dílná, kalené Pro typ sklíčidla 250	312976 250
Doraz obrobku Výška h 15 mm	313033 15
Sada nastavbových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 250	312981 250
Doraz obrobku, základní modul Výška h 15 mm	313036 15
Sada blokových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 250	312971 250
Sada čelistí pro vnitřní a vnější upínání 3dílná, kalené Pro typ sklíčidla 250	312986 250