


HOLEX**Sada 6hranných šroubováků s příčnou rukojetí, Počet nástrojů: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	953035 9
GTIN	4062406154677
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953035: 1 ks

6hranný šroubovák HOLEX s příčnou rukojetí č. 627481 vel. 2; 2,5; 3: po 1 ks

6hranný šroubovák HOLEX s příčnou rukojetí a kulovou hlavou č. 627484 vel. 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 ks

Technický popis

Hloubka	600 mm
Šířka	250 mm
Hloubka v G	24
Šířka v G	10
Počet nástrojů	9
Provedení	se šroubovákem
Hmotnost	0,851 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm

Míra naplnění zásuvky v G	10×24
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí s kulovou hlavou Šestihran 8 mm	627484 8
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí s kulovou hlavou Šestihran 10 mm	627484 10
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vloček s tvrzené pěny 953035	952001 953035
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí s kulovou hlavou Šestihran 3 mm	627484 3
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí s kulovou hlavou Šestihran 6 mm	627484 6
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí s kulovou hlavou Šestihran 4 mm	627484 4
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 2,5 mm	627481 2,5
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí s kulovou hlavou Šestihran 5 mm	627484 5
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 2 mm	627481 2
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 3 mm	627481 3