


HOLEX**Sada 6hranných šroubováků s kulovou hlavou, Počet nástrojů: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	952835 6
GTIN	4062406154646
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952835: 1 ks

6hranný šroubovák s kulovou hlavou HOLEX č. 627511 vel. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 ks

Technický popis

Hloubka	400 mm
Šířka v G	6
Počet nástrojů	6
Hloubka v G	16
Šířka	150 mm
Provedení	se šroubovákem
Hmotnost	0,487 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	6x16

Druh produktu

Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

6hranný šroubovák s kulovou hlavou, se silovou rukojetí
Šestihran 6 mm

627511 6

6hranný šroubovák s kulovou hlavou, se silovou rukojetí
Šestihran 4 mm

627511 4

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu
vloček s tvrzené pěny 952835

952001 952835

6hranný šroubovák s kulovou hlavou, se silovou rukojetí
Šestihran 8 mm

627511 8

6hranný šroubovák s kulovou hlavou, se silovou rukojetí
Šestihran 5 mm

627511 5

6hranný šroubovák s kulovou hlavou, se silovou rukojetí
Šestihran 3 mm

627511 3

6hranný šroubovák s kulovou hlavou, se silovou rukojetí
Šestihran 2,5 mm

627511 2,5