

HOLEX
3-čelistové sklíčidlo ocel krátký upínací kužel, DIN 55029, Vnější Ø A / kužel: 200/6 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	312926 200/6
GTIN	4062406154691
Třída artiklu	32W

Popis
Provedení:

- Ručně ovládaná sklíčidla se spirálovým kroužkem, středící upínání.
- Těleso z litiny nebo oceli.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti, přesnější než dle DIN 6386.

Použití:

Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetena.

Pro hlavy vřetene DIN 55029 s rozpěrným čepem Camlock.

Norma:

DIN 55027 und DIN 55029.

Rozsah dodávky:

Včetně: 1 sady = 3 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 3 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní čelisti a přídatné čelisti viz č. 312971 – 312991.

Barevný kód pro příslušenství: Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX

Průchod E: 55 mm

Výška bez čelistí H₁: 78 mm
Výška s čelistmi H₂: 107 mm
Hmotnost: 19 kg
Max. počet otáček: 4000 min⁻¹

Technický popis

Výška s čelistmi H ₂	107 mm
Výška bez čelistí H ₁	78 mm
Vnější Ø A	200 mm
Průchod E	55 mm
Max. počet otáček	4000 min ⁻¹
Hmotnost	19 kg
Velikost kuželu	6
Norma	DIN 55029
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Doraz obrobku Výška h 15 mm	313033 15
Doraz obrobku, základní modul Výška h 15 mm	313036 15