



**3čelistové sklíčidlo ocel krátký upínací kužel, DIN 702-3, Vnější Ø A / kužel: 200/5mm**



**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	312931 200/5
GTIN	4062406154806
Třída artiklu	32W

**Popis**

**Provedení:**

- Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovaně upínající.
- Těleso z litiny nebo oceli.
- Rovný spirálový kroužek zápusťově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

**Použití:**

**Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetena.**

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrným čepem a maticemi s nákrůžkem.

**Norma:**

DIN 702-3.

**Rozsah dodávky:**

Včetně: 1 sady = 3 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 3 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

**Zvláštní příslušenství:**

**Náhradní čelisti a přídatné čelisti** č. 312971 – 312986.

### Technický popis

Výška bez čelistí H <sub>1</sub>	78 mm
Maximální počet otáček	4000 min <sup>-1</sup>
Výška s čelistmi H <sub>2</sub>	107 mm
Průchod E	55 mm
Velikost kuželu	5
Vnější Ø A	200 mm
Hmotnost	19 kg
Středicí Ø B	82,5 mm
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/312931-200/5>