

HOLEX**3čelistové sklíčidlo ocel krátký upínací kužel, DIN 702-3, Vnější Ø A / kužel: 200/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	312931 200/6
GTIN	4062406154813
Třída artiklu	32W

Popis**Provedení:**

- Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovaně upínající.
- Těleso z litiny nebo oceli.
- Rovný spirálový kroužek zápusťově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetena.

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrným čepem a maticemi s nákrůžkem.

Norma:

DIN 702-3.

Rozsah dodávky:

Včetně: 1 sady = 3 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 3 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní čelisti a přídatné čelisti č. 312971 – 312986.

Technický popis

Velikost kuželu	6
Vnější Ø A	200 mm
Průchod E	55 mm
Maximální počet otáček	4000 min ⁻¹
Hmotnost	19 kg
Výška s čelistmi H ₂	107 mm
Výška bez čelistí H ₁	78 mm
Středicí Ø B	106,4 mm
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Doraz obrobku Výška h 15 mm	313033 15
Doraz obrobku, základní modul Výška h 15 mm	313036 15