




Sada šroubováků, Počet nástrojů: 8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	953420 8
GTIN	2050002004191
Třída artiklu	91A

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953420: 1 ks

Plochý šroubovák WERA č. 662200 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 ks

Šroubovák WERA pro Phillips č. 668260 vel. 0; 1; 2: po 1 ks

Technický popis

Šířka v G	8
Počet nástrojů	8
Hloubka	400 mm
Hloubka v G	16
Počet kusů náradí	8
Šířka	200 mm
Hmotnost	0,516 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm

Míra naplnění zásuvky v G	8×16
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 3,5 mm	662200 3,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, s čepelí z kulaté oceli Velikost křížové drážky 2	668260 2
Vložka z tvrzené pěny pro sady náradí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953420	952001 953420
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 4 mm	662200 4
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 6,5 mm	662200 6,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, s čepelí z kulaté oceli Velikost křížové drážky 1	668260 1
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 5,5 mm	662200 5,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, s čepelí z kulaté oceli Velikost křížové drážky 0	668260 0
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 2,5 mm	662200 2,5