



## Akumulátorový rázový utahovák, Typ: GDX18200



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	074052 GDX18200
GTIN	3165140953863
Třída artiklu	03B

### Popis

#### Provedení:

Akumulátorový otočný rázový utahovák

- **Běh doprava i doleva.**
- **Ukazatel stavu nabití akumulátoru.**

**Univerzální** akumulátorový příklepový šroubovák s akumulátorem **ProCORE**18V 4.0Ah.

- **Speciální upínač nástrojů kombinovaný 1/2 palcový čtyřhran a 1/4 palcový šestihran.**
- **3stupňový PowerControl – pro různé kroutící momenty při různých použitích.**
- **Delší životnost díky EC technologii bezkartáčových motorů.**
- **Nastavitelný počet otáček (0 – 1100 / 2300 / 3400 m-1) i počet příklepů (0 – 2300 / 3400 / 4000 m-1).**

#### Výhoda:

Držák na bity 2 v 1.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 2x Li-Ion akumulátorů, nabíječky, L-BOXX.

#### Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851– 073867.

Obal: Systémový kufřík (L-Boxx)

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Označení výrobce: GDX 18V-200 C

Počet obsažených akumulátorů: 2

Typ akumulátoru: Li-Ion  
Kapacita akumulátoru: 4 Ah  
Napětí akumulátorů: 18 V  
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9): M14

### Technický popis

Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M14
Označení výrobce	GDX 18V-200 C
Obal	Systémový kufřík (L-Boxx)
Hmotnost	1,2 kg
Typické použití	Strong
Počet rázů	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Maximální otáčky 2. stupně	2300 min <sup>-1</sup>
Hnací profil upínače nástrojů	Vnitřní šestihran, vnější čtyřhran
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální otáčky 1. stupně	1100 min <sup>-1</sup>
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Maximální utahovací moment tvrdý	200 Nm
Rozměry upínače nástrojů	1/4 palec
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Maximální vibrace dle EN	9,8 m/s <sup>2</sup>
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Rázový utahovák

### Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073853 B18
Základní sada akumulátorů ProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073863 C18
Akumulátorová nabíječka Typ 1880CV	073866 1880CV
Akumulátor Li-Ion ProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073856 C18
Akumulátorová nabíječka Typ GAL18160C	073866 GAL18160C