

**Sada ráčnových očkových klíčů JOKER, Počet nástrojů: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	952440 11
GTIN	2050002004115
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952440: 1 ks

Otevřený / očkoplochý klíč WERA s ráčnou č. 614870 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 ks

Technický popis

Hloubka v G	20
Šířka	200 mm
Šířka v G	8
Počet nástrojů	11
Hloubka	500 mm
Provedení	s klíčem na šrouby (očkový a otevřený klíč)
Hmotnost	1,865 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm

Míra naplnění zásuvky v G	8×20
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000 Rozměr klíče 10 mm	614870 10
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000 Rozměr klíče 12 mm	614870 12
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000 Rozměr klíče 15 mm	614870 15
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000 Rozměr klíče 11 mm	614870 11
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000 Rozměr klíče 8 mm	614870 8
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000 Rozměr klíče 17 mm	614870 17
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000 Rozměr klíče 14 mm	614870 14
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000 Rozměr klíče 13 mm	614870 13
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 952440	952001 952440
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000 Rozměr klíče 18 mm	614870 18
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000 Rozměr klíče 19 mm	614870 19
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000 Rozměr klíče 16 mm	614870 16