

Garant**Sada očkoplochých klíčů, Počet nástrojů: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	952462 9
GTIN	4062406154448
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952462: 1 ks

Očkoplochý klíč GARANT č. 613600 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 ks

Technický popis

Počet nástrojů	9
Hloubka	250 mm
Hloubka v G	10
Šířka	250 mm
Šířka v G	10

Provedení	s klíčem na šrouby (očkový a otevřený klíč)
Hmotnost	0,743 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	10×10
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm	613600 16
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm	613600 10
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm	613600 8
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 5,5 mm	613600 5,5
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 19 mm	613600 19
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 18 mm	613600 18
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm	613600 13
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 17 mm	613600 17
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 952462	952001 952462
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 7 mm	613600 7