



Sada bitů „Tool-Check PLUS“ s ovládacím nástrojem a nástrčnými hlavicemi pro nástrčné klíče 39dílná



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676171
GTIN	4013288191601
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Sestavené sady Kraftform Kompakt® pro praktické použití, složené z bitů a ovládacího nástroje **pro ruční a strojní použití**. Rukojeť šroubováku **Kraftform** s rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: č. 675200 2 ks 1/25; 3 ks 2/25; 1 ks 3/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: č. 675380 1 ks 1/25; 3 ks 2/25; 1 ks 3/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: po 1 ks 675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: po 1 ks TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: po 1 ks 675350 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 1 ks vel. 1,0×5,5

Nástrčné hlavice 1/4 palce, pro vnější šestihran: po 1 ks vel. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13

Adaptér: 1 ks 1/4 palcový vnitřní čtyřhran – 1/4 palcový upínač bitu

Spojovací stopka „Rapidaptor“: 1 ks č. 675020 vel. 6,3K

Držák šroubováků: 1 ks

Ráčna na bity 1/4 palce: 1 ks č. 676645

Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
----------------	-------------------------------

Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Označení výrobce	Tool-Check PLUS
Ovládací nástroj	Držák šroubováků
Ovládací nástroj	Ráčna na bity 1/4 palce
Druh produktu	bitový nástroj

Příslušenství

Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 4 mm	675240 4
Stopka s magnetem / rychlo-spojku Stopka 6-hran 6,3K	675020 6,3K
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675200 1/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX15	675350 TX15
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX20	675350 TX20
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675380 3/25
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 6 mm	675240 6
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 8 mm	675240 8
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675200 3/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX10	675350 TX10
	675380 2/25

Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónoutvrďá
Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm

Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 3 mm	675240 3
---	----------

Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 5 mm	675240 5
---	----------

Ráčnový klíč pro bity 1/4 palce C 6,3 a E 6,3 Typ 1/4	676645 1/4
---	------------

Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675200 2/25
---	-------------

Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónoutvrďá Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675380 1/25
--	-------------

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX30	675350 TX30
---	-------------

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX25	675350 TX25
---	-------------