

Garant

**Sada brusných tkanin 50dílná (A), robustní, vysoce flexibilní, 230×280 mm,
Typ: 5GRITS**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	556908 5GRITS
GTIN	4062406154479
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Hustě tkaná robustní a **velmi pružná** bavlněná tkanina (odolná vůči oleji a petroleji) s rovnoměrně rozmístěným **normálním korundem (A)**, vázaným plně syntetickou pryskyřicí. Ideální přizpůsobení geometrii obrobku. **Netřepí se, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost.** Velikost listu 230×280 mm.

Použití:

Univerzálně použitelný, převážně k ručnímu broušení (pryžový brusný špalík viz č. 557600).

Rozsah dodávky:

Po 10 listech se zrnem 60, 80, 120, 180, 320.

Technický popis

Brusivo	normální korund
Zkratka brusiva	A
Šířka brusného listu	230 mm
Délka brusného listu	280 mm

Atribut názvu produktu	230×280 mm
Druh produktu	Brusná tkanina

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		