



## Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 20/3mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	221955 20/3
GTIN	4960664741366
Třída artiklu	250

### Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1 mm
Počet břitů Z	3
Ø břitu $D_c$	20 mm
Ø stopky $D_s$ h6	20 mm
Délka vyložení $L_1$	50 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	101 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Ø $D_3$	13 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\max}$	38 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\min}$	33 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	1,52 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	11,3 mm
Úhel nastavení $\kappa$	15 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon

Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------